

HOLEX**ER stezna čahura, ER 20, nazivni stezni Ø d: 9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308930 9
GTIN	4045197151285
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Napomena:Raspon **steznog Ø manje je do 1 mm**, npr. Ø 10 – 9 mm, **osim kod Ø 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm)**.**Tehnički opis**

Nazivni stezni Ø d	9 mm
Prihvat	ER 20
Standard	ISO 15488-B
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	428 E
Vanjski Ø D	21 mm
Ukupna duljina	31,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

