

**Krep traka za precizno lijepljenje, Širina×Duljina (mm×m): 19X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083648 19X50
GTIN	4042448816160
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

**tesakrepp® 4334** sastoji se od jako tankog papirnatog nosača otpornog na paranje. Omogućuje dobro postavljanje te je prikladna za do 8 tjedana na otvorenom području, te za kvalitetne **radove s lopaticama, slikarske radove i radove lakiranja s oštrim rubovima laka i boje.**

Može se primjenjivati na različitim osjetljivim površinama kao što su staklo, aluminij, HPVC i drvo.

**Napomena:**

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

**Tehnički opis**

Duljina	50 m
Boja	žućkasto
Debljina	0,09 mm
Oznaka proizvođača	tesakrepp® 4334
širina	19 mm

Ijepilo	Akrlat
Vlačna čvrstoća	0,3 N/mm
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Temperatura skladištenja	15 - 35 °C
relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %
Materijal nosača	Papir
količina ljepljivih traka	1
Sposobnost širenja	4 %
postojanost na temperaturi do	120 °C
Posebnost	Otporan na UV-zrake
Posebnost	moguć otisak
Posebnost	moguće ručno trganje
Snaga lijepljenja na čeliku	0,19 N/mm
Primjena	za radove prekrivanja
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Vrsta proizvoda	Selotejp