

**Ljepljiva traka ojačana vlaknima, srebrna, širina×Duljina (mm×m): 48X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083600 48X50
GTIN	4042448392954
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

**tesa® 4662 duct tape** ima izvrsnu snagu lijepljenja čak i na grubim i prašnjavim podlogama. Otporan je na vodu, elastičan i fleksibilan. Idealan je za brtvljenje cijevi i vodova te za primjene pri radovima sa žbukom i zidarske radove. Lagano se može trgati rukom uzdužno ili poprečno.

**Napomena:**

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

**Tehnički opis**

Duljina	50 m
Debljina	0,23 mm
Oznaka proizvođača	duct tape 4662
širina	48 mm
Boja	srebrno
Sposobnost širenja	18 %

relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %
postojanost na temperaturi do	95 °C
Temperatura skladištenja	15 - 35 °C
vrsta ljepljive trake	jednostrano
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Posebnost	odbija vodu
Posebnost	moгуće ručno trganje
Posebnost	glatko
finoća mreže	27 mesh
Vlačna čvrstoća	3 N/mm
ljepilo	Prirodni kaučuk
Materijal nosača	Tkanina
Primjena	Pričvršćivanje
Primjena	Zabrtviti
Primjena	Vežanje
Primjena	Pakiranje
Primjena	Pričvrstiti
Primjena	Lijepljenje
Snaga lijepljenja na čeliku	0,44 N/mm
Atribut imena proizvoda	srebrna
Vrsta proizvoda	Selotejp