

**ER stezna čahura, ER 20, nazivni stezni Ø d: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308930 2
GTIN	4045197151216
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

**Napomena:**

Raspon **steznog Ø manje je do 1 mm**, npr. Ø 10 – 9 mm, **osim kod Ø 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm)**.

**Tehnički opis**

Nazivni stezni Ø d	2 mm
Prihvat	ER 20
Standard	ISO 15488-B
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	428 E
Vanjski Ø D	21 mm
Ukupna duljina	31,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

