

**ER stezna čahura, ER 20, nazivni stezni Ø d: 4mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 308930 4 |
| GTIN | 4045197151230 |
| Razred artikla | 32Z |

Opis**Izvedba:**

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Napomena:

Raspon **steznog Ø manje je do 1 mm**, npr. Ø 10 – 9 mm, **osim kod Ø 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm)**.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-----------------|
| Nazivni stezni Ø d | 4 mm |
| Prihvat | ER 20 |
| Standard | ISO 15488-B |
| Točnost rotacije | ≤ 10 µm |
| Tip | 428 E |
| Vanjski Ø D | 21 mm |
| Ukupna duljina | 31,5 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |

