


ER stezna čahura, ER 25, nazivni stezni Ø d: 12mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308960 12
GTIN	4045197151438
Razred artikla	32Z

Opis
Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Napomena:

Stezna čahura ER16, ER25 i ER32 bez brtve dostupna su u trgovini eShop i u veličinama u colima. Raspon **steznog Ø manje je do 1 mm**, npr. Ø 10 – 9 mm, **osim kod Ø 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm)**.

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	12 mm
Prihvat	ER 25
Standard	ISO 15488-B
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	430 E
Vanjski Ø D	26 mm
Ukupna duljina	34 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

