



Držac za glodače glave s rupama rashladnog kanala, oblik ADB, BT 40 kratko, Ø trna d1: 22mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303020 22
GTIN	4250122614197
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.
Sve drške su brunirane.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	40 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	22
Ø trna d ₁	22 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	22
Vanjski Ø D	48 mm
Prihvat	BT 40 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339

Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn Ø 22 mm	309860 22
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Specijalni ključ za trn Ø 22 mm	309840 22
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40