

**ER stezna čahura, ER 25, nazivni stezni Ø d: 3mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 308960 3      |
| GTIN           | 4045197151346 |
| Razred artikla | 32Z           |

**Opis****Izvedba:**

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

**Napomena:**

Stezna čahura ER16, ER25 i ER32 bez brtve dostupna su u trgovini eShop i u veličinama u colima. Raspon **steznog Ø manje je do 1 mm**, npr. Ø 10 – 9 mm, **osim kod Ø 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm)**.

**Tehnički opis**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Nazivni stezni Ø d | 3 mm            |
| Prihvat            | ER 25           |
| Standard           | ISO 15488-B     |
| Točnost rotacije   | ≤ 10 µm         |
| Tip                | 430 E           |
| Vanjski Ø D        | 26 mm           |
| Ukupna duljina     | 34 mm           |
| Vrsta proizvoda    | Stezna kliješta |

