



## Rotirajući šiljak tokarilice s HM vrhom šiljka i istisnom maticom, Morse konus: 5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	321250 5
GTIN	4019208059655
Razred artikla	35R

### Opis

#### Izvedba:

- **Kut vrha 60°.**
- **Od HM vrha za male komade i sa istisnom maticom.**
- **Tijelo i vrh (moguće višestruko brušenje) su kaljeni.**
- **Precizni valjni ležajevi s velikom točnošću rotacije za precizne rezultate bušenja.**
- **Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.**
- **Specijalno brtvljenje sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.**

#### Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

#### Upotreba:

Za obradu <B>tankih obradaka uz visok broj okretaja.</B>

Ø kućišta D: 90 mm

Korisna duljina B: 129 mm

Tvrđi metal Ø H: 18 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,005 mm

za težinu obratka: 1000 kg

### Tehnički opis

Ø kućišta D	90 mm
maksimalna pogreška rotacije	0,005 mm
Korisna duljina B	129 mm
Tvrđi metal Ø H	18 mm
Morse konus	MK5
za težinu obratka	1000 kg
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice