

Garant**CNMG 09T308, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250152 HB7120-1
GTIN	4045197819604
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 09T308 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7120-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min

Lomač odvojenih čestica	VM
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T308
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje