

Garant**DNMG 150604, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250760 HB7120-1
GTIN	4045197819796
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150604 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VM

Vrsta	HB7120-1
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje