

Garant**CNMG 09T304, Vrsta: HB7120-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250050 HB7120-1
GTIN	4045197819550
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 09T304 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 290 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7120-1
Glavna primjena	M
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 290 m/min
Lomač odvojenih čestica	VS
Kutni radijus	0,4 mm

Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T304
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje