


Garant**CNMM 120412, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250453 HB7120-1
GTIN	4045197819710
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 120412 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VR
Dubina reza a_p : 2 - 8 mm
Posmak f : 0,4 - 1,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 210 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	2 - 8 mm
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Vrsta	HB7120-1
Lomač odvojenih čestica	VR
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 210 m/min
Kutni radijus	1,2 mm

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje