


Garant**CNMM 160612, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 250458 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819727 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CNMM 160612 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VR
Dubina reza a_p : 2 - 8 mm
Posmak f : 0,4 - 1,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 210 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Posmak f | 0,4 - 1,2 mm/okr |
| Vrsta | HB7120-1 |
| Dubina reza a_p | 2 - 8 mm |
| Glavna primjena | M |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 60 - 210 m/min |
| Lomač odvojenih čestica | VR |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Kutni radijus | 1,2 mm |
| Fina/gruba obrada | Gruba obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMM 160612 |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |