

**Garant****CNMG 120404, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 250058 HB7120-1 |
| GTIN           | 4045197819574   |
| Razred artikla | 21G             |

**Opis**

CNMG 120404 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 290 m/min

**Tehnički opis**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dubina reza $a_p$                 | 0,3 - 2,5 mm      |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 90 - 290 m/min    |
| Glavna primjena                   | M                 |
| Kutni radijus                     | 0,4 mm            |
| Vrsta                             | HB7120-1          |
| Posmak $f$                        | 0,15 - 0,5 mm/okr |
| Lomač odvojenih čestica           | VS                |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Uvjetovanost reza                | kontinuirano                       |
| Fina/gruba obrada                | Fina obrada                        |
| Rezni materijal                  | Tvrđi metal (HM)                   |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120404                        |
| Broj zamjena/oštrica             | 4                                  |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |