

Garant**CNMG 120408, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250158 HB7120-1
GTIN	4045197819628
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HB7120-1
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408

Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje