

**Garant****CNMG 120408, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250060 HB7120-1
GTIN	4045197819581
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 120408 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 290 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,15 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VS
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7120-1
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 290 m/min

Dubina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje