

Garant**DNMG 150604, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250658 HB7120-1
GTIN	4045197819758
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150604 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 290 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 290 m/min
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7120-1

Lomač odvojenih čestica	VS
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje