


**Garant****KNUX 160405R, Vrsta: HB7120-1**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251030 HB7120-1
GTIN	4045197819840
Razred artikla	21G

## Opis

KNUX 160405R HB7120-1 Vrsta: HB7120-1  
Lomač odvojenih čestica: VM  
promjer lomača: 2,2 mm  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 260 m/min

## Tehnički opis

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 260 m/min
Posmak $f$	0,2 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	M
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
promjer lomača	2,2 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta	HB7120-1
Kutni radijus	0,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160405R
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje