

Garant**CNMG 160608, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250168 HB7120-1
GTIN	4045197819659
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160608 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7120-1
Lomač odvojenih čestica	VM
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Glavna primjena	M

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160608
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje