

**Garant****CNMG 120408, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 250322 HB7120-1 |
| GTIN           | 4045197819666   |
| Razred artikla | 21G             |

**Opis**

CNMG 120408 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1  
Lomač odvojenih čestica: VG  
Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 240 m/min

**Tehnički opis**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Kutni radijus                     | 0,8 mm         |
| Lomač odvojenih čestica           | VG             |
| Vrsta                             | HB7120-1       |
| Dubina reza $a_p$                 | 1,5 - 6 mm     |
| Glavna primjena                   | M              |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 70 - 240 m/min |
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano   |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Posmak f                         | 0,25 - 0,6 mm/okr                  |
| Fina/gruba obrada                | Gruba obrada                       |
| Rezni materijal                  | Tvrđi metal (HM)                   |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120408                        |
| Broj zamjena/oštrica             | 4                                  |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |