


Garant**KNUX 160405L, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251032 HB7120-1
GTIN	4045197819857
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160405L HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VM
promjer lomača: 2,2 mm
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
promjer lomača	2,2 mm
Vrsta	HB7120-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Kutni radijus	0,5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160405L
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje