

Garant**CNMG 120412, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250324 HB7120-1
GTIN	4045197819673
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120412 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VG
Kutni radijus	1,2 mm
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm

Vrsta	HB7120-1
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje