


Garant**KNUX 160410R, Vrsta: HB7120-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251036 HB7120-1
GTIN	4045197819864
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160410R HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VM
promjer lomača: 2,2 mm
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VM
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Kutni radijus	1 mm
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
promjer lomača	2,2 mm
Vrsta	HB7120-1
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160410R
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje