

Garant**DNMG 110404, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250752 HB7120-1
GTIN	4045197819772
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Lomač odvojenih čestica	VM
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Vrsta	HB7120-1
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr

Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje