

Garant**CNMG 160608, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250334 HB7120-1
GTIN	4045197819680
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160608 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7120-1
Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VG

Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje