


Garant
KNUX 160410L, Vrsta: HB7120-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251038 HB7120-1
GTIN	4045197819871
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160410L HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
 Lomač odvojenih čestica: VM
 promjer lomača: 2,2 mm
 Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
 Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	1 mm
promjer lomača	2,2 mm
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Vrsta	HB7120-1
Lomač odvojenih čestica	VM
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160410L
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje