



Držači šiljaka za tokarenje s morse konusom, Morse konus: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	327520 3
GTIN	4019208020075
Razred artikla	35R

Opis

Izvedba:

- Kut vrha 60°, Ø steznog kruga 8 – 80 mm.
- Prednapregnute aksijalno namjestive tanjuraste opruge za kompenzaciju kod različitih dubina središta.
- Vrh se može bez problema ponovno brusiti.
- Bez centrirajućeg šiljka, bez izmjenjivih glava.
- Za osnovna tijela vel. 3 – 6 odgovaraju sve izmjenjive glave br. 327600 – 327650 i centrirajući šiljci br. 327660.
- Prikladno za desni i lijevi hod.

Upotreba:

Za prihvat u konusu vretena tokarilice.

Napomena:

Ekvivalent za 321750 i 321770.

maksimalni Ø tijela: 70 mm

Duljina od vratila: 54 mm

Težina: 1,6 kg

Tehnički opis

Duljina od vratila	54 mm
Morse konus	3
maksimalni Ø tijela	70 mm
Težina	1,6 kg

Vrsta proizvoda

Čeoni zahvatnik