


Garant
KNUX 160410R, Vrsta: HB7140-1

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251076 HB7140-1
GTIN	4045197820594
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160410R HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
 Lomač odvojenih čestica: VG
 promjer lomača: 3,2 mm
 Dubina reza a_p : 1 - 6 mm
 Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 210 m/min

Tehnički opis

promjer lomača	3,2 mm
Dubina reza a_p	1 - 6 mm
Vrsta	HB7140-1
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	1 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	VG
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 210 m/min
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Gruba obrada

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160410R
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje