

Garant**WNMG 060404, Vrsta: HB7140-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251952 HB7140-1
GTIN	4045197820808
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 060404 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VS
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 260 m/min
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HB7140-1

Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje