

Garant**WNMG 080412, Vrsta: HB7140-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252210 HB7140-1
GTIN	4045197820907
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080412 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 180 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	1,2 mm
Lomač odvojenih čestica	VG
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 180 m/min
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
Vrsta	HB7140-1

Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje