


Garant**WNMG 060408, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252064 HB7140-1
GTIN	4045197820853
Razred artikla	21G

Opis

WN. G 060408 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	VM
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm

Vrsta	HB7140-1
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje