


Garant**KNUX 160405R, Vrsta: HB7140-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251030 HB7140-1
GTIN	4045197820532
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160405R HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VM
promjer lomača: 2,2 mm
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Kutni radijus	0,5 mm
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
promjer lomača	2,2 mm
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Vrsta	HB7140-1
Lomač odvojenih čestica	VM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160405R
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje