

**Garant****CNMG 120416, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250162 HB7140-1
GTIN	4045197820334
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 120416 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 230 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 230 m/min
Glavna primjena	M
Kutni radijus	1,6 mm

Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta	HB7140-1
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120416
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje