


**Garant****SNMM 150616, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251390 HB7120-1
GTIN	4045197820020
Razred artikla	21G

**Opis**

SNMM 150616 HB7120-1 Kutni radijus: 1,6 mm

Vrsta: HB7120-1

Lomač odvojenih čestica: VR

Dubina reza  $a_p$ : 2 - 12 mmPosmak  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 210 m/min**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 210 m/min
Dubina reza $a_p$	2 - 12 mm
Posmak $f$	0,4 - 1,2 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VR
Vrsta	HB7120-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Kutni radijus	1,6 mm
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMM 150616
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje