

Garant**CC.T 09T308, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260152 HB7120-1
GTIN	4045197817204
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T308 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VM
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Vrsta	HB7120-1
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min

Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje