

Garant**CNMG 09T308, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250052 HB7140-1
GTIN	4045197818652
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 09T308 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 260 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7140-1
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm

Lomač odvojenih čestica	VS
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T308
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje