

Garant**KNUX 160410L, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251078 HB7140-1
GTIN	4045197820600
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160410L HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VG
promjer lomača: 3,2 mm
Dubina reza a_p : 1 - 6 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 210 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	1 mm
Lomač odvojenih čestica	VG
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7140-1
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 210 m/min
Dubina reza a_p	1 - 6 mm
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
promjer lomača	3,2 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160410L
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje