


Garant**SNMM 150616, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251390 HB7140-1
GTIN	4045197820716
Razred artikla	21G

Opis

SNMM 150616 HB7140-1 Kutni radijus: 1,6 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VR

Dubina reza a_p : 2 - 12 mmPosmak f : 0,4 - 1,2 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 40 - 180 m/min**Tehnički opis**

Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 180 m/min
Dubina reza a_p	2 - 12 mm
Lomač odvojenih čestica	VR
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	HB7140-1

Kutni radijus	1,6 mm
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMM 150616
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje