

Garant**WNMG 080404, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251962 HB7120-1
GTIN	4045197820136
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080404 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 290 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HB7120-1
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VS
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 290 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje