

Garant**VNMG 160404, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251732 HB7140-1
GTIN	4045197820761
Razred artikla	21G

Opis

VNMG 160404 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,05 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 260 m/min
Lomač odvojenih čestica	VS
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7140-1
Posmak f	0,05 - 0,4 mm/okr

Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje