

Garant**CNMG 120404, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250058 HB7140-1
GTIN	4045197818669
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120404 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 260 m/min
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VS

Vrsta	HB7140-1
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje