


Garant**KNUX 160410R, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251036 HB7140-1
GTIN	4045197820556
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160410R HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VM
promjer lomača: 2,2 mm
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	1 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
promjer lomača	2,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Vrsta	HB7140-1
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	VM
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160410R
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje