

Garant**WNMG 080408, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252070 HB7120-1
GTIN	4045197820181
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	M
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Vrsta	HB7120-1
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408

Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje