


Garant**KNUX 160410L, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 251038 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820563 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

KNUX 160410L HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VM
promjer lomača: 2,2 mm
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Glavna primjena | M |
| Posmak f | 0,2 - 0,5 mm/okr |
| promjer lomača | 2,2 mm |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 60 - 230 m/min |
| Lomač odvojenih čestica | VM |
| Kutni radijus | 1 mm |
| Dubina reza a_p | 0,5 - 5 mm |
| Uvjetovanost reza | lagano prekinuto |
| Vrsta | HB7140-1 |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | KNUX 160410L |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |