

Garant**CNMG 120408, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 250060 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197818676 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CNMG 120408 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 70 - 260 m/min |
| Posmak f | 0,15 - 0,5 mm/okr |
| Dubina reza a_p | 0,3 - 2,5 mm |
| Vrsta | HB7140-1 |
| Uvjetovanost reza | lagano prekinut |
| Glavna primjena | M |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Lomač odvojenih čestica | VS |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120408 |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |