

Garant**DNMG 110404, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250752 HB7140-1
GTIN	4045197820488
Razred artikla	21G

Opis

DN.G 110404 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f: 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	HB7140-1
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Glavna primjena	M

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje