

Garant**CNMG 120408, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250322 HB7140-1
GTIN	4045197820358
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120408 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 210 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 210 m/min
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Vrsta	HB7140-1
Lomač odvojenih čestica	VG
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Kutni radijus	0,8 mm

Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje