

Garant**VNMG 160408, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251734 HB7120-1
GTIN	4045197820082
Razred artikla	21G

Opis

VNMG 160408 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,05 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 290 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,05 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta	HB7120-1

Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 290 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje