

**Garant****WNMG 080408, Vrsta: HB7140-1**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252070 HB7140-1
GTIN	4045197820877
Razred artikla	21G

## Opis

WN. G 080408 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 230 m/min

## Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VM
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 230 m/min
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,5 mm/okr

Vrsta	HB7140-1
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje